

■ スマートチャージ 4000mAh 中台紙テンプレート 実寸サイズ W90×H190mm

SMART CHARGE!

取り扱い説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に、必ず取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

梱包品の確認

●充電用ケーブル×1
●本体×1

使用方法

- スマートフォンの充電
お客様がご持ちのUSBケーブルのUSB端子を本製品のUSBポートに接続し、本体上部の電源ボタンを押すことでスマートフォンが充電が始まります。また、電源ボタンを2回押すことでランプが消え、充電が止まります。もしくは、ケーブル類を抜いた状態で一定時間が経過することで、自動的に電源が切れます。
- 本製品の充電
付属の充電用ケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きACアダプターまたはパソコン等のUSBポートに接続します。充電中は本体上面のLEDメーターが青色に点滅します。
- 電池残量の確認
外部機器への充電中に本体上面のLEDメーターで電池残量を確認できます。電池残量は4段階25%刻みで表示されます。本製品を使用していない時や、本製品の充電中もON/OFFボタンを押すことで電池残量を確認できます。

4つ点灯…満充電
3つ点灯…残量75%以上
2つ点灯…残量50%以上
1つ点灯…残量25%以上
点灯なし…残量0

安全上のご注意

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、その場合の危険性を示しています。

- 分解・改造をしないでください。
- 充電するときは、パソコン等のUSBポートまたはUSB出力付きACアダプターを使用してください。
- ポケットの中などに放った状態で機器へ給電しないでください。
- 火の中に入れて、加熱、高温での充電使用放置をしないでください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 水やその他の液体を入れたり濡らしたりしないでください。
- 濡れた手で、充電用ケーブルの抜き差しをしないでください。
- 端子をショートさせないようにしてください。

- お子様が使用の際は、保護者が正しい方法を十分に教えてください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 本製品から漏れた液体が皮膚や洋服に付着した時はこすらずきれいな水で洗い流してください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う危険が想定される場合、その場合の危険性を示しています。

- 0℃～40℃以外の場所で使用しないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所で使用や保管をしないでください。
- 機器への充電を長時間、連続して使用しないでください。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。
- 搭乗時、リフト、エレベーターの乗り入れは禁止されています。手荷物での機内持ち込みにつきましては、各航空会社の規約に従ってください。

使用上のお願い

- 充電完了した本製品を続けて充電しないでください。ご使用になった後に充電してください。
- 使用中や充電中は、本製品が熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- 本製品は一時的な補充充電を目的とした充電器です。機器のリチウム電池や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には充電できません。

免責事項

- 火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる異常や故障した場合。
- 消耗品が自然劣化または自然劣化したことによる故障や損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
- 取り扱い説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や損傷。
- 当社以外で部品交換、調整、改造などを行った場合。

仕様

内蔵電池：充電式リチウムポリマー電池
電池容量：4000mAh
入力コネクタ：USB micro Bメス
出力ポート：USB
電圧：0.5.0V / 最大2.1A
使用環境：0℃～40℃
本体サイズ：H115×W67×D9(mm)
本体重量：101g
本体：中国
印刷：日本

本製品に関するお問い合わせ

本製品に関するご質問は下記までお問い合わせください。
株式会社タイヨー 〒461-0025 愛知県名古屋市中区南1-2-20-16
TEL:052-936-8432 FAX:052-935-8530



紙
台紙
説明書




ケース：PET
緩衝材：EVA樹脂




PS E
Li-Ion



FC PATENT



折り加工イメージ



山折り

山折り

【ご注意】
こちらのC-表のデザインは折り加工で上下反転となりますので必ず仕上りの上下反対に作成 / レイアウトしてください。

※黄色部分がデザインできる範囲です。※青色点線の折り目は2箇所すべて山折りになります。

更新日：2019/06/19

データ作成時
注意事項

※必ずお読みください。

- ご入稿データはすべてカラーモード CMYK で作成してください。(※RGB、特色は不可。配置画像も CMYK で作成。)
- ご入稿時のデータ抜けを防ぐため、すべてのデザインデータはこのaiデータにまとめてご入稿をお願いします。
- 画像データは解像度 150dpi 以上推奨、カラーモードは必ず CMYK で作成してください。また配置した画像データは必ず「埋め込み」をして保存するようにお願いします。(※画像解像度が 150dpi 以下だとぼやけたりして鮮明に印刷されない可能性があります。)
- デザインは弊社がご用意しております「デザイン」レイヤー内で作成してください。また印刷時にデザインデータを移動する場合もございますので、レイアウトを崩さないためにデザインデータはまとめてグループ化しておいてください。
- 文字はすべて「アウトラインを作成」してください。
- 「デザイン」レイヤー内には、実寸サイズの「仕上がり線」、実寸から外側に 3mm 幅を取った「塗り足し線」、実寸から内側に 3mm 幅を取った「文字範囲線」というガイド線をご用意しております。完成イメージが「仕上がり線」で見切れる デザインの場合は必ず「塗り足し線」までデザインを作成しておいてください。またデザイン上に入る文字が「仕上がり線」に近すぎると印刷時に見切れてしまう恐れがありますので必ず「文字範囲線」内でレイアウトをお願いします。
- ご入稿いただいたデータはそのまま印刷に進めますので注意事項 / ガイド線以外のデザインはすべて印刷されます。作業用に境界線などを入れたままでご入稿されるとそのまま印刷される場合がございますのでご注意ください。
- 「パターンズウォッチ」でデザインをされている方は最後に必ず「分割・拡張」をかけてデザイン印刷位置を固定しておいてください。(※「分割・拡張」するとパターン同士に隙間が出来る場合がございますのでご注意ください。)